

Produktillustration

Avbildning liknande

Individuella reläer för TERMSERIES

- Elektromekaniska reläer
- Olika kontaktmaterial

Allmänna beställningsdata

Utförande	TERMSERIES, Relä, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrsänning: 110 V DC, Varaktig ström: 8 A, Stickanslutning, Testknapp finns: Ja
Art.nr.	2972700000
Typ	RCL454110
GTIN (EAN)	4099986795280
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223474

Mått och vikter

Djup	29 mm	Byggdjup (tum)	1.1417 inch
Höjd	25.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.0039 inch
Bredd	13 mm	Byggbredd (tum)	0.5118 inch
Nettovikt	99.9 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Fuktighet	5...85 % rel. fuktighet, ingen kondens		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus)	E223474
-----------------------	---------

Styrsida

Märkstyrspänning	110 V DC	Spolmotstånd	25200 Ω ± 15 %
Statusindikering	Ja		

Belastningssida

Märkopplingsspänning	250 V AC	max. Kopplingsfrekvens vid märklast	0.1 Hz
Max. brytström	8 A	Brytspänning AC, max.	250 V
Kontakttyp	2 CO contact (AgNi)	min. Bryteffekt	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA / 5 V

Allmänna uppgifter

Testknapp finns	Ja	Version av testknapp	Låsbar testknapp
Mekanisk indikator för brytarläge	Ja	Färgkod	svart

Isolationskoordinater

Nedsmutningsgrad	3	Kryp- och luftsträcka ingång - utgång	8 mm
Spänningshållfasthet, ingång/utgång	5 kVeff / 1min	Spänningstålighet för öppna kontakter	1 kVeff / 1 min
Stöthållspänning	1.2/50 μs	Stöthållspänning vid ingång och utgång	1.2/50 μs

Tekniska data**Ytterligare information om godkännanden/normer**

Certifikat nr. (VDE)	40057912	Certifikat nr (cURus)	E223474
----------------------	----------	-----------------------	---------

Anslutningsdata


Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning
------------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

Ritningar

Kopplingsbild



Graph



Miscellaneous



Typnycklar