

VP M16/15 EX CR 7J BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J), Låspropp, Rak, M 16, 15 mm, IP66, IP68, Polyamid 6
Art.nr.	2978900000
Typ	VP M16/15 EX CR 7J BK
GTIN (EAN)	4099986830967
Förp.	100 items

VP M16/15 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Vägg tjocklek, min.	0.5 mm	Vägg tjocklek, max.	14 mm
Nettovikt	3.21 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...70 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Skyddsklass med GWDR	IP66, IP68	Silikon	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Temperaturområde för användning max.	70 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gångstigning	1.5 mm
Halogener	Ja	Normer	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31
Slagtålighet	7 joule enligt IEC 60079-0	Nyckelbredd 1	19 mm
Skyddsklass	IP66, IP68	Kabelförskruvning	M 16
Grundläggande material	Polyamid 6	Tätning	Kloropren
Gänga (yttre)	M 16	Gängningslängd	15 mm
Tändskyddstyp	Ex e	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	DEF Villkor för godkännande	ATEX, IECEX, DNV, INMETRO

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		