

**VP M20/15 EX CR 7J BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J), Låspropp, Rak, M 20, 15 mm, IP66, IP68, Polyamid 6
Art.nr.	<a href="#">2978910000</a>
Typ	VP M20/15 EX CR 7J BK
GTIN (EAN)	4099986830974
Förp.	100 items

## VP M20/15 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	21 mm	Bygghöjd (tum)	0.8268 inch
Nettovikt	5.4 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...70 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Skyddsklass med GWDR	IP66, IP68	Silikon	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Temperaturområde för användning max.	70 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Ja	Normer	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31
Slagtålighet	7 joule enligt IEC 60079-0	Nyckelbredd 1	23 mm
Skyddsklass	IP66, IP68	Kabelförskruvning	M 20
Grundläggande material	Polyamid 6	Tätningring diameter	26.00 mm
Tätning	Kloropren	Gänga (yttre)	M 20
Gängningslängd	15 mm	Tändskyddstyp	Ex e
Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner		

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	DEF   Villkor för godkännande	ATEX, IECEX, DNV, INMETRO

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		