

**VP M20/15 EX CR 7J BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J), Låspropp, Rak, M 20, 15 mm, IP66, IP68, Polyamid 6 |
| Art.nr.    | <a href="#">2978910000</a>   |
| Typ        | VP M20/15 EX CR 7J BK  |
| GTIN (EAN) | 4099986830974  |
| Förp.      | 100 items  |

## VP M20/15 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |       |                |             |
|-----------|-------|----------------|-------------|
| Höjd      | 21 mm | Bygghöjd (tum) | 0.8268 inch |
| Nettovikt | 5.4 g |                |             |

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...70 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna uppgifter

|                                      |                            |                                      |   |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| Skyddsklass med GWDR                 | IP66, IP68                 | Silikon                              | Nej   |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | HB                         | Temperaturområde för användning max. | 70 °C   |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C                     | Gängstigning                         | 1.5 mm  |
| Halogener                            | Ja                         | Normer                               | IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31 |
| Slagtålighet                         | 7 joule enligt IEC 60079-0 | Nyckelbredd 1                        | 23 mm   |
| Skyddsklass                          | IP66, IP68                 | Kabelförskruvning                    | M 20  |
| Grundläggande material               | Polyamid 6                 | Tätningring diameter                 | 26.00 mm  |
| Tätning                              | Kloropren                  | Gänga (yttre)                        | M 20  |
| Gängningslängd                       | 15 mm                      | Tändskyddstyp                        | Ex e  |
| Installationsanvisningar             | Se montageinstruktioner    |                                      |   |

## Certifikatnummer kabelförskruvning

|  |                             |   |                           |
|--|-----------------------------|---|---------------------------|
| Märkning                                       | Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db | Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX) | IMQ 13 ATEX 010 X         |
| Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX) | IECEX IMQ 13.0003X          | DEF   Villkor för godkännande                 | ATEX, IECEX, DNV, INMETRO |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |