

VP M40/18 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J), Låspropp, Rak, M 40, 18 mm, IP66, IP68, Polyamid 6
Art.nr.	2978930000
Typ	VP M40/18 EX CR 7J BK
GTIN (EAN)	4099986830998
Förp.	20 items

VP M40/18 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	26.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.0433 inch
Nettovikt	23.6 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...70 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Skyddsklass med GWDR	IP66, IP68	Silikon	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Temperaturområde för användning max.	70 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gångstigning	1.5 mm
Halogener	Ja	Normer	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31
Slagtålighet	7 joule enligt IEC 60079-0	Nyckelbredd 1	46 mm
Skyddsklass	IP66, IP68	Kabelförskruvning	M 40
Grundläggande material	Polyamid 6	Tätningring diameter	53.00 mm
Tätning	Kloropren	Gänga (yttre)	M 40
Gängningslängd	18 mm	Tändskyddstyp	Ex e
Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	DEF Villkor för godkännande	ATEX, IECEX, DNV, INMETRO

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		