

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2979350000
Typ	WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST
GTIN (EAN)	4099986832794
Förp.	1 items

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	135 mm	Byggdjup (tum)	5.3149 inch
Höjd	38 mm	Bygghöjd (tum)	1.4961 inch
Bredd	816 mm	Byggbredd (tum)	32.1259 inch
Nettovikt	300 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -20 - 45°C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60b0f8b3-d5d4-4f2d-a3c8-d2f055e5e550

Allmänna tekniska data

Ljusfärg (CCT)	5700K, White	Ljusström	5825 lm
Utsläppsvinkel	100 °	Livslängd	60.000 h
Monteringsstyp	Skruvmontering	Skyddsklass	IP40

Anslutningsdata

Antal poler 3

Elektriska data

Märkspänning	230 V AC	Effekt	32.5 W
Reglerbar effekt	ja, steglös dimning		

Materialdata

Kapslingsmaterial hårdanodiserat aluminium

Tekniska data för kabel

Kapslingsmaterial hårdanodiserat aluminium

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		