



PROCON-WEB Embedded System är tillgängligt via en oberoende plattform via container image, Linux eller Windows.

För att implementera den optimala webbaserade HMI-lösningen har PROCON-WEB Embedded-System följande kännetecken:

- Roll- och rättighetsbaserad användarhantering
- Omfattande larm
- fördefinierade kontroller, t.ex. knappar, skjutreglage, textfält eller bildområden
- kraftfulla och mer komplexa kontroller, som iframes, diagram, tabeller
- flexibel skriptkörning för maximal flexibilitet
- Historiska funktioner för att lagra och visualisera historikdata
- anslutning till olika system via en omfattande portfölj av kommunikationsdrivrutiner (OPC-UA, CODESYS-drivrutin eller via Modbus)

Allmänna beställningsdata

| | |
|-----------|--|
| Utförande | Visualiseringsprogramvara, Plattform för runtime-system: Linux, Docker, Windows, Antal processvariabler, max.: 100, Antal HMI-apparater, max.: 5 |
| Art.nr. | 2992820000 |
| Typ | PWEB-ES-RT-100/5 |
| Förp. | 1 items |

Tekniska data

www.weidmueller.com

Mått och vikter

| | |
|-----------|-----|
| Nettovikt | 0 g |
|-----------|-----|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Egenskaper hos exekveringsprogrammet

| | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| Antal HMI- apparater, max. | 5 | Maximalt antal drivenheter | 99 |
| Projicerbar av | PROCON-WEB Designer | Körtidsegenskaper | Enkla och komplexa kontroller, Alarmerande, Historiker, Användarhantering, Processens anslutning via kommunikationsdrivrutiner |

Licensinformation

| | | | |
|------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| Licensomfattning | Engångslicens | Licenstag | Programvarulicens |
| Licensering av | WIBU-biljett-ID | Antal processvariabler, max. | 100 |

Systemkrav

| | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|--------|
| Operativsystem | Linux, Windows, u-OS | Minsta erforderliga diskutrymme | 0.1 GB |
| Lägsta minneskrav (RAM) | 0.1 GB | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001416 | ETIM 9.0 | EC001416 |
| ETIM 10.0 | EC001416 | ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 | | |