

**PWEB-ES-RT-1000/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PROCON-WEB Embedded System är tillgängligt via en oberoende plattform via container image, Linux eller Windows.

För att implementera den optimala webbaserade HMI-lösningen har PROCON-WEB Embedded-System följande kännetecken:

- Roll- och rättighetsbaserad användarhantering
- Omfattande larm
- fördefinierade kontroller, t.ex. knappar, skjutreglage, textfält eller bildområden
- kraftfulla och mer komplexa kontroller, som iframes, diagram, tabeller
- flexibel skriptkörning för maximal flexibilitet
- Historiska funktioner för att lagra och visualisera historikdata
- anslutning till olika system via en omfattande portfölj av kommunikationsdrivrutiner (OPC-UA, CODESYS-drivrutin eller via Modbus)

**Allmänna beställningsdata**

|           |   |
|-----------|---|
| Utförande | Visualiseringsprogramvara, Plattform för runtime-system: Linux, Docker, Windows, Antal processvariabler, max.: 1000, Antal HMI-apparater, max.: 2 |
| Art.nr.   | <a href="#">2992840000</a>  |
| Typ       | PWEB-ES-RT-1000/2   |
| Förp.     | 1 items   |

**Tekniska data**

**Mått och vikter**

Nettovikt 0 g

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus Påverkas ej  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Egenskaper hos exekveringsprogrammet**

|                            |                     |                            |  |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| Antal HMI- apparater, max. | 2                   | Maximalt antal drivenheter | 99   |
| Projicerbar av             | PROCON-WEB Designer | Körtidsegenskaper          | Enkla och komplexa kontroller, Alarmerande, Historiker, Användarhantering, Processens anslutning via kommunikationsdrivrutiner |

**Licensinformation**

|                  |                 |                              |                   |
|------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| Licensomfattning | Engångslicens   | Licenstag                    | Programvarulicens |
| Licensering av   | WIBU-biljett-ID | Antal processvariabler, max. | 1000              |

**Systemkrav**

|                         |                      |                                 |        |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|--------|
| Operativsystem          | Linux, Windows, u-OS | Minsta erforderliga diskutrymme | 0.1 GB |
| Lägsta minneskrav (RAM) | 0.1 GB               |                                 |        |

**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001416    | ETIM 9.0    | EC001416    |
| ETIM 10.0   | EC001416    | ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 |             |             |