

KT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klippverktyg med spärrfunktion. Lämplig för gradfri kapning av koppar- och aluminiumledare. Liten handkraft på grund av den optimala hävstången och en tekniskt utformad excenterdrivning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kapverktyg
Art.nr.	2993490000
Typ	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
Förp.	1 items

KT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	37 mm	Byggdjup (tum)	1.4567 inch
Höjd	85 mm	Bygghöjd (tum)	3.3464 inch
Bredd	305 mm	Byggbredd (tum)	12.0078 inch
Nettovikt	808.72 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Klippverktyg

Koppar sektorledning	3 x 50 SM	Kopparkabel - fintrådig, max. (kcmil)	500 kcmil
Kopparkabel - fintrådig, max.	300 mm ²	Kopparkabel - flertrådig, max. (kcmil)	600 kcmil
Kopparkabel - flertrådig, max.	300 mm ²	Kopparkabel - max. Ø	40 mm
Aluminium sektorledning	4 x 50 SE	Aluminiumkabel, flertrådig max. (kcmil)	500 kcmil
Aluminiumkabel, flertrådig, max. (mm ²)	300 mm ²	Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø	40 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		