

KT 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Klippverktyg med spärrfunktion. Lämplig för gradfri kapning av koppar- och aluminiumledare. Liten handkraft på grund av den optimala hävstången och en tekniskt utformad excenterdrivning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kapverktyg
Art.nr.	2993500000
Typ	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
Förp.	1 items

KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Mått och vikter

Djup	40 mm	Byggdjup (tum)	1.5748 inch
Höjd	110 mm	Bygghöjd (tum)	4.3307 inch
Bredd	345 mm	Byggbredd (tum)	13.5826 inch
Nettovikt	1205.6 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Klippverktyg

Koppar sektorledning	4 x 70 SM	Kopparkabel - fintrådig, max. (kcmil)	800 kcmil
Kopparkabel - fintrådig, max.	400 mm ²	Kopparkabel - flertrådig, max. (kcmil)	800 kcmil
Kopparkabel - flertrådig, max.	400 mm ²	Kopparkabel - max. Ø	52 mm
Aluminium sektorledning	4 x 70 SE	Aluminiumkabel, flertrådig max. (kcmil)	800 kcmil
Aluminiumkabel, flertrådig, max. (mm ²)	400 mm ²	Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø	52 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		