

FMC 5.2/1.5 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

Utförande	Montagefot för montageskena, Silver, Stål
Art.nr.	2999810000
Typ	FMC 5.2/1.5 BR
GTIN (EAN)	4099986900493
Förp.	50 items

Technical datawww.weidmueller.com**Mått och vikter**

Nettovikt	2.19 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent


Montageskena


Monteringsanvisning	nitad	Grundläggande material	Stål
---------------------	-------	------------------------	------



Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		


Drawings



FMC 5.2/1.0 BR 
FMC 5.2/1.5 BR



FMC 5.2/1.0 BR 
FMC 5.2/1.5 BR



Accessories**Stål**

Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Typ	TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN	Utförande
Art.nr.	1805980000	Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad,
GTIN (EAN)	4032248274536	Bredd: 2000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 15 mm
Förp.	20 M	