

HDC 06B ALU EXI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Alternativet med att koppla bort ledningar i EXI-området förenklar installationen och servicen och möjliggör bättre förberedelser.

Rockstar® EXI-höljerna som visas här identifieras genom artikelns beteckning.

Ingen blå färg behövs därmed. En blå EXI-packbox behövs för att färdigställa höljet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Längsbygel inte utbytbar, Standard
Art.nr.	3001300000
Typ	HDC 06B ALU EXI
GTIN (EAN)	409998690238 1
Förp.	1 items

HDC 06B ALU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	80 mm	Byggdjup (tum)	3.1496 inch
Höjd	29 mm	Bygghöjd (tum)	1.1417 inch
Bredd	45 mm	Byggbredd (tum)	1.7716 inch
Montagemått höjd	32 mm	Montagemått bredd	70 mm
Nettovikt	96.8 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Yta	Pulverlack
Skyddsklass	IP65, i ijackat tillstånd	Tändskyddstyp	II 2G Ex ib IIC T6 Gb

Mått

Hålavstånd längd A2	70 mm	Kabelingång	Nej
Bredd kapsling	43 mm	Bredd C1 - sockel	47 mm
Längd kapsling	60 mm	Höjd kapsling B	29 mm
Höjd sockel B1	5.5 mm		

Utförande

Kabelförskruvningar, antal	0	Överdel/Underdel/Lock	lower part
Övertäckning	utan lock	Åtdragningsmoment	1.2 Nm
Antal kabelingång på sidan	0	Anslutningstyp	PUSH IN
Utförande kapsling	Chassikåpa	Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen, Längsbygel inte utbytbar
Byggform	Standard	Installationsstorlek	3
Kabelingång	Nej	Typ	Chassi (genomföring)
Bygelutförande	Längsbygel	Tätning	NBR
Färg (RAL)	RAL 7035	BG	3
Lämplig för ModuPlug®	Ja		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B ALU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Kloropren-tätningmaterial, -40 °C – +70 °C




Polyamid kabelförskruvningar som är lämpliga för användning i områden med explosionsrisk Ex e (utökad säkerhet) och Ex i (egensäkerhet). Weidmüller erbjuder en produktfamilj utan begränsningar och förutom efterlevnad av standarder utmärker sig kabelförskruvningen tack vare sin förhöjda slagåtlighet på 4/7 Joule och ett möjligt temperaturområde ned till -60°C utan begränsningar. De har testats mot nuvarande standard och EN 60079-0-direktivet och de är även ATEX- och IECEx-certifierade.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	Utförande
Art.nr.	2722250000	VG Exi 7J (Ex plastförskruvning 7J Exi), kabelförskruvning, Rak, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821482	10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
Förp.	50 ST	(30 min.), Polyamid 6
Typ	VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	Utförande
Art.nr.	2722260000	VG Exi 7J (Ex plastförskruvning 7J Exi), kabelförskruvning, Rak, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821499	10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
Förp.	50 ST	(30 min.), Polyamid 6
Typ	VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	Utförande
Art.nr.	2722240000	VG Exi 7J (Ex plastförskruvning 7J Exi), kabelförskruvning, Rak, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821475	10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
Förp.	50 ST	(30 min.), Polyamid 6

Dim. 3



Möjligheten att koppla bort ledningar i EXI-området förenklar installationen och servicen och möjliggör bättre förberedelser. Rockstar® EXI-insatserna som visas här är utrustade med PUSH IN-anlutningar och är därför mycket enkla att ansluta. De identifieras genom artikelns beteckning

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HE 6 FP EXI	Utförande
Art.nr.	3001190000	, Hylsa, 500 V, 5 A, Antal poler: 6, PUSH IN, Installationsstorlek: 3
GTIN (EAN)	4099986902305	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HE 6 MP EXI	Utförande
Art.nr.	3001200000	, Hane, 500 V, 5 A, Antal poler: 6, PUSH IN, Installationsstorlek: 3
GTIN (EAN)	4099986902312	
Förp.	1 ST	