

**HDC 06B TSLU 1M20G EXI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Alternativet med att koppla bort ledningar i EXI-området förenklar installationen och servicen och möjliggör bättre förberedelser.

Rockstar® EXI-höljerna som visas här identifieras genom artikelns beteckning.

Ingen blå färg behövs därmed. En blå EXI-packbox behövs för att färdigställa höljet.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket tillstånd, Kabelingång på sidan, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 20
Art.nr.	<a href="#">3001350000</a>
Typ	HDC 06B TSLU 1M20G EXI
GTIN (EAN)	4099986902428
Förp.	1 items

## HDC 06B TSLU 1M20G EXI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	74.8 mm	Byggdjup (tum)	2.9449 inch
Höjd	52 mm	Bygghöjd (tum)	2.0472 inch
Bredd	43 mm	Byggbredd (tum)	1.6929 inch
Nettovikt	124 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Yta	Pulverlack	Skyddsklass	IP65, i ijackat tillstånd
Tändskyddstyp	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		

## Mått

Kabelingång	m. gänga	Bredd kapsling	43 mm
Längd kapsling	60 mm	Höjd kapsling B	52 mm

## Utförande

Kabelförskruvningar, antal	0	Storlek på kabelinföringar	M 20
Överdel/Underdel/Lock	upper part	Övertäckning	utan lock
Åtdragningsmoment	1.2 Nm	Antal kabelingång på sidan	1
Utförande kapsling	Kabelingång på sidan	Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen
Byggform	Standard	Installationsstorlek	3
Kabelingång	m. gänga	Bygelutförande	Längsbygel
Tätning	NBR	Gänga (inre)	M 20
Färg (RAL)	RAL 7035	BG	3
Lämplig för ModuPlug®	Nej		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## HDC 06B TSLU 1M20G EXI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Kloropren-tätningmaterial, -40 °C – +70 °C




Polyamid kabelförskruvningar som är lämpliga för användning i områden med explosionsrisk Ex e (utökad säkerhet) och Ex i (egensäkerhet). Weidmüller erbjuder en produktfamilj utan begränsningar och förutom efterlevnad av standarder utmärker sig kabelförskruvningen tack vare sin förhöjda slagåtlighet på 4/7 Joule och ett möjligt temperaturområde ned till -60°C utan begränsningar. De har testats mot nuvarande standard och EN 60079-0-direktivet och de är även ATEX- och IECEx-certifierade.

## Allmänna beställningsdata

Typ	VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2722250000</a>	VG Exi 7J (Ex plastförskruvning 7J Exi), kabelförskruvning, Rak, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821482	10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
Förp.	50 ST	(30 min.), Polyamid 6
Typ	VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2722260000</a>	VG Exi 7J (Ex plastförskruvning 7J Exi), kabelförskruvning, Rak, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821499	10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
Förp.	50 ST	(30 min.), Polyamid 6
Typ	VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2722240000</a>	VG Exi 7J (Ex plastförskruvning 7J Exi), kabelförskruvning, Rak, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821475	10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
Förp.	50 ST	(30 min.), Polyamid 6

## Dim. 3



Möjligheten att koppla bort ledningar i EXI-området förenklar installationen och servicen och möjliggör bättre förberedelser. Rockstar® EXI-insatserna som visas här är utrustade med PUSH IN-anlutningar och är därför mycket enkla att ansluta. De identifieras genom artikelns beteckning

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HE 6 FP EXI	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3001190000</a>	, Hylsa, 500 V, 5 A, Antal poler: 6, PUSH IN, Installationsstorlek: 3
GTIN (EAN)	4099986902305	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HE 6 MP EXI	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3001200000</a>	, Hane, 500 V, 5 A, Antal poler: 6, PUSH IN, Installationsstorlek: 3
GTIN (EAN)	4099986902312	
Förp.	1 ST	