

HDC 24B TSBU 1M25G EXI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Alternativet med att koppla bort ledningar i EXI-området förenklar installationen och servicen och möjliggör bättre förberedelser.

Rockstar® EXI-höljerna som visas här identifieras genom artikelns beteckning.

Ingen blå färg behövs därmed. En blå EXI-packbox behövs för att färdigställa höljet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Art.nr. | 3001460000 |
| Typ | HDC 24B TSBU 1M25G EXI |
| GTIN (EAN) | 4099986902480 |
| Förp. | 1 items |

HDC 24B TSBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 93.3 mm | Byggdjup (tum) | 3.6732 inch |
| Höjd | 63 mm | Bygghöjd (tum) | 2.4803 inch |
| Bredd | 59 mm | Byggbredd (tum) | 2.3228 inch |
| Nettovikt | 275 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Yta Pulverlack Skyddsklass IP65, i ijackat tillstånd
Tändskyddstyp II 2G Ex ib IIC T6 Gb

Mått

Kabelingång m. gänga Bredd kapsling 43 mm
Längd kapsling 120 mm Höjd kapsling B 62.58 mm

Utförande

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Kabelförskruvningar, antal | 0 | Storlek på kabelinföringar | M 25 |
| Överdel/Underdel/Lock | upper part | Övertäckning | utan lock |
| Åtdragningsmoment | 1.2 Nm | Antal kabelingång på sidan | 1 |
| Utförande kapsling | Kabelingång på sidan, stickproppskåpa | Utförande låssystem | Tvärförregling på underdelen |
| Byggform | Standard | Installationsstorlek | 8 |
| Kabelingång | m. gänga | Typ | Stickkontakt |
| Bygelutförande | Överkopplingsbygel | Tätning | NBR |
| Gänga (yttre) | M 25 | Gänga (inre) | M 25 |
| Färg (RAL) | RAL 7035 | BG | 8 |
| Lämplig för ModuPlug® | Nej | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 24B TSBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Kloropren-tätningmaterial, -40 °C – +70 °C




Polyamid kabelförskruvningar som är lämpliga för användning i områden med explosionsrisk Ex e (utökad säkerhet) och Ex i (egensäkerhet). Weidmüller erbjuder en produktfamilj utan begränsningar och förutom efterlevnad av standarder utmärker sig kabelförskruvningen tack vare sin förhöjda slagåtlighet på 4/7 Joule och ett möjligt temperaturområde ned till -60°C utan begränsningar. De har testats mot nuvarande standard och EN 60079-0-direktivet och de är även ATEX- och IECEx-certifierade.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | VG M25 EXI 12-17 CR7J G4 | Utförande |
| Art.nr. | 2722270000 | VG Exi 7J (Ex plastförskruvning 7J Exi), kabelförskruvning, Rak, M 25, |
| GTIN (EAN) | 4050118821505 | 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar |
| Förp. | 50 ST | (30 min.), Polyamid 6 |
| Typ | VG M25 EXI 14-18 CR7J G4 | Utförande |
| Art.nr. | 2722280000 | VG Exi 7J (Ex plastförskruvning 7J Exi), kabelförskruvning, Rak, M 25, |
| GTIN (EAN) | 4050118821512 | 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar |
| Förp. | 25 ST | (30 min.), Polyamid 6 |

Dim. 8



Möjligheten att koppla bort ledningar i EXI-området förenklar installationen och servicen och möjliggör bättre förberedelser. Rockstar® EXI-insatserna som visas här är utrustade med PUSH IN-anslutningar och är därför mycket enkla att ansluta. De identifieras genom artikelns beteckning

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC HE 24 FP EXI | Utförande |
| Art.nr. | 3001270000 | HDC - Kontakt, Hylsa, 500 V, 5 A, Antal poler: 24, PUSH IN, |
| GTIN (EAN) | 4099986902367 | Installationsstorlek: 8 |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | HDC HE 24 MP EXI | Utförande |
| Art.nr. | 3001280000 | HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 5 A, Antal poler: 24, PUSH IN, |
| GTIN (EAN) | 4099986902374 | Installationsstorlek: 8 |
| Förp. | 1 ST | |