

CMA-A20-60-1A-1-1VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Strömomvandlare med stickkontakt**

Strömomvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000A behöver mätas och bearbetas. Våra strömomvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömomvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 60 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 1 VA, noggrannhetsklass: 1
Art.nr.	3008210000
Typ	CMA-A20-60-1A-1-1VA
GTIN (EAN)	4099986909465
Förp.	1 items
Tillverkare	ENTES Elektronik

CMA-A20-60-1A-1-1VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	57 mm	Byggdjup (tum)	2.2441 inch
Höjd	65 mm	Bygghöjd (tum)	2.5591 inch
Bredd	47 mm	Byggbredd (tum)	1.8504 inch
Nettovikt	250 g		

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

noggrannhetsklass 1 Sekundärström 0...1 A
Load 1 VA Primärström 60 A

Tekniska egenskaper

Skyddsklass IP20 Värmeklassad varaktig ström ITermisk 1,2 x Inom
Nominell frekvens 50 / 60 Hz

Isolationskoordination

noggrannhetsklass 1 Isolationsspänning 3 kV/1 min

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-A20-60-1A-1-1VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

