

CMA-A20-75-1A-1-1,5VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Strömomvandlare med stickkontakt**

Strömomvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000A behöver mätas och bearbetas. Våra strömomvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömomvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------|--|
| Utförande | Primärström: 75 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 1.5 VA, noggrannhetsklass: 1 |
| Art.nr. | 3008220000 |
| Typ | CMA-A20-75-1A-1-1,5VA |
| GTIN (EAN) | 4099986909472 |
| Förp. | 1 items |
| Tillverkare | ENTES Elektronik |

CMA-A20-75-1A-1-1,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-------|-----------------|-------------|
| Djup | 57 mm | Byggdjup (tum) | 2.2441 inch |
| Höjd | 65 mm | Bygghöjd (tum) | 2.5591 inch |
| Bredd | 47 mm | Byggbredd (tum) | 1.8504 inch |
| Nettovikt | 250 g | | |

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

| | | | |
|-------------------|--------|---------------|---------|
| noggrannhetsklass | 1 | Sekundärström | 0...1 A |
| Load | 1.5 VA | Primärström | 75 A |

Tekniska egenskaper

| | | | |
|-------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Skyddsklass | IP20 | Värmeklassad varaktig ström ITermisk | 1,2 x Inom |
| Nominell frekvens | 50 / 60 Hz | | |

Isolationskoordination

| | | | |
|-------------------|---|--------------------|------------|
| noggrannhetsklass | 1 | Isolationsspänning | 3 kV/1 min |
|-------------------|---|--------------------|------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

CMA-A20-75-1A-1-1,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

