

## CMA-A20-200-1A-0,5-5VA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Strömomvandlare med stickkontakt

Strömomvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000A behöver mätas och bearbetas. Våra strömomvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömomvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 200 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 5 VA, noggrannhetsklass: 0,5
Art.nr.	<a href="#">3008260000</a>
Typ	CMA-A20-200-1A-0,5-5VA
GTIN (EAN)	4099986909519
Förp.	1 items
Tillverkare	ENTES Elektronik

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	57 mm	Byggdjup (tum)	2.2441 inch
Höjd	65 mm	Bygghöjd (tum)	2.5591 inch
Bredd	47 mm	Byggbredd (tum)	1.8504 inch
Nettovikt	250 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	-----------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Elektriska attribut

noggrannhetsklass	0,5	Sekundärström	0...1 A
Load	5 VA	Primärström	200 A

## Tekniska egenskaper

Skyddsklass	IP20	Mätnoggrannhet	Klass 0,5
Värmeklassad varaktig ström ITermisk	1,2 x Inom	Nominell frekvens	50 / 60 Hz

## Isolationskoordination

noggrannhetsklass	0,5	Isolationsspänning	3 kV/1 min
-------------------	-----	--------------------	------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**CMA-A20-200-1A-0,5-5VA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

