

CMA-A30-300-1A-0,5-5VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Strömomvandlare med stickkontakt**

Strömomvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000A behöver mätas och bearbetas. Våra strömomvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömomvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 300 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 5 VA, noggrannhetsklass: 0,5
Art.nr.	3008280000
Typ	CMA-A30-300-1A-0,5-5VA
GTIN (EAN)	4099986909533
Förp.	1 items
Tillverkare	ENTES Elektronik

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	45 mm	Byggdjup (tum)	1.7716 inch
Höjd	78 mm	Bygghöjd (tum)	3.0709 inch
Bredd	67 mm	Byggbredd (tum)	2.6378 inch
Nettovikt	250 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	-----------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

noggrannhetsklass	0,5	Sekundärström	0...1 A
Load	5 VA	Primärström	300 A

Tekniska egenskaper

Skyddsklass	IP20	Mätnoggrannhet	Klass 0,5
Värmeklassad varaktig ström I _{Termisk}	1.2 x I _{rated}	Nominell frekvens	50 / 60 Hz

Isolationskoordination

noggrannhetsklass	0,5	Isolationsspänning	3 kV/1 min
-------------------	-----	--------------------	------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

