

**CMA-A30-300-1A-0,5-5VA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Strömomvandlare med stickkontakt**

Strömomvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000A behöver mätas och bearbetas. Våra strömomvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömomvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Primärström: 300 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 5 VA, noggrannhetsklass: 0,5
Art.nr.	<a href="#">3008280000</a>
Typ	CMA-A30-300-1A-0,5-5VA
GTIN (EAN)	4099986909533
Förp.	1 items
Tillverkare	ENTES Elektronik

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	45 mm	Byggdjup (tum)	1.7716 inch
Höjd	78 mm	Bygghöjd (tum)	3.0709 inch
Bredd	67 mm	Byggbredd (tum)	2.6378 inch
Nettovikt	250 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Elektriska attribut

noggrannhetsklass 0,5 Sekundärström 0...1 A  
Load 5 VA Primärström 300 A

## Tekniska egenskaper

Skyddsklass IP20 Värmeklassad varaktig ström ITermisk 1,2 x Inom  
Nominell frekvens 50 / 60 Hz

## Isolationskoordination

noggrannhetsklass 0,5 Isolationsspänning 3 kV/1 min

## Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048  
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02  
ECLASS 15.0 27-21-09-02

**CMA-A30-300-1A-0,5-5VA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

