


**IE-C6OP8LO020CN40N40-O-K4KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Konfektionerade kablar med 2x RJ45, lämpliga för smarta mätningstillämpningar, olika färger i enlighet med DIN VDE 0603-100. Korta stickproppar och kablar med liten böjradie för trånga utrymmen, stickproppskåpa med omgivande isolering tillåter skyddsklass IP30 i parat skick.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Patchkabel, RJ45 IP30 (instucken), RJ45 IP30 (instucken), Cat. 6, LSZH, 0.2 m, , Rak, 4 kV
Art.nr.	<a href="#">3009480002</a>
Typ	IE-C6OP8LO020CN40N40-O-K4KV
GTIN (EAN)	4099986912915
Förp.	1 items

## IE-C6OP8LO020CN40N40-O-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Längd 0.2 m Bygglängd (tum) 7.874 inch  
Nettovikt 21 g

## Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -20 °C...70 °C  
Installation temperature 0 °C...50 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm IEC 60603-7-51 Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar VDE-AR-N 4100:2019-04

## Elektriska egenskaper

Drivspänning 30 V PoE / PoE+ överensstämmer med IEEE 802.3bt

## Normer

Kontaktton Norm IEC 60603-7-51

## Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade  
Stickkontakt vänster RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade

## Elektriska egenskaper kabel

Märkspänning (DC) 30 V Märkstötspänning 4 kV  
Drivspänning 30 V Kategori Cat. 6  
Signallöptid 5.1 ns/m

## Kabeluppbyggnad

Mantelfärg orange Area 4\*2\*AWG 32/7 / 4\*2\*0,0320 mm<sup>2</sup>  
Avskärmning SF/UTP Antal ledare 8  
Isoleringsdiameter 0.68 mm Isolering PE  
Manteldiameter, max. 4.1 mm Manteldiameter, min. 3.9 mm  
Material mantel LSZH Kabeluppbyggnad Dubbel isolering enligt VDE 0603-100  
Färkodning vit/blå, vit/orange, vit/grön, vit/brun Samlingskärm Skärmflätning av koppartråd, Aluminiumfolie

**Tekniska data**

**Kontakt höger**

Stickkontakt höger RJ45, IP30 (instucken),  
 hankontakt, rak,  
 anslutningsstickpropp,  
 skärmade

**Kontakt vänster**

Stickkontakt vänster RJ45, IP30 (instucken),  
 hankontakt, rak,  
 anslutningsstickpropp,  
 skärmade

**Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel**

Oljebeständighet	No	Färgkod	orange
Halogener	halogenfri	Flamhärdighet	in accordance with IEC 60332-1-2

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		