

IE-C6OP8LO0015N40N40-O-K4KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfektionerade kablar med 2x RJ45, lämpliga för smarta mätningstillämpningar, olika färger i enlighet med DIN VDE 0603-100. Korta stickproppar och kablar med liten böjradie för trånga utrymmen, stickproppskåpa med omgivande isolering tillåter skyddsklass IP30 i parat skick.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Patchkabel, RJ45 IP30 (instucken), RJ45 IP30 (instucken), Cat. 6, LSZH, 1.5 m, , Rak, 4 kV
Art.nr.	3009480015
Typ	IE-C6OP8LO0015N40N40-O-K4KV
GTIN (EAN)	4099987065887
Förp.	1 items

IE-C6OP8LO0015N40N40-O-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd 1.5 m Bygglängd (tum) 59.0551 inch
Nettovikt 30 g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -20 °C...70 °C
Installation temperature 0 °C...50 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna standarder

Kontaktton Norm IEC 60603-7-51 Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar VDE-AR-N 4100:2019-04

Elektriska egenskaper

Drivspänning 30 V PoE / PoE+ överensstämmer med IEEE 802.3bt

Normer

Kontaktton Norm IEC 60603-7-51

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade
Stickkontakt vänster RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade

Elektriska egenskaper kabel

Märkspänning (DC) 30 V Märkstötspänning 4 kV
Drivspänning 30 V Kategori Cat. 6
Signallöptid 5.1 ns/m

Kabeluppbyggnad

Mantelfärg orange Area 4x2xAWG 26/7, 4x2x0,128 mm²
Avskärmning SF/UTP Antal ledare 8
Isoleringsdiameter 0.68 mm Isolering PE
Manteldiameter, max. 4.1 mm Manteldiameter, min. 3.9 mm
Material mantel LSZH Kabeluppbyggnad Dubbel isolering enligt VDE 0603-100
Färkodning vit/blå, vit/orange, vit/grön, vit/brun Samlingskärm Skärmflätning av koppartråd, Aluminiumfolie

Tekniska data

Kontakt höger

Stickkontakt höger	RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade
--------------------	---

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade
----------------------	---

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Oljebeständighet	No	Färgkod	orange
Halogener	halogenfri	Flamhärdighet	in accordance with IEC 60332-1-2

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		