

IE-C6OP8LO0020N40N40-O-K4KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfektionerade kablar med 2x RJ45, lämpliga för smarta mätningstillämpningar, olika färger i enlighet med DIN VDE 0603-100. Korta stickproppar och kablar med liten böjradie för trånga utrymmen, stickproppskåpa med omgivande isolering tillåter skyddsklass IP30 i parat skick.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Patchkabel, RJ45 IP30 (instucken), RJ45 IP30 (instucken), Cat. 6, LSZH, 2 m, , Rak, 4 kV
Art.nr.	3009480020
Typ	IE-C6OP8LO0020N40N40-O-K4KV
GTIN (EAN)	4099987179843
Förp.	1 items

IE-C6OP8LO0020N40N40-O-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Längd	2 m	Bygglängd (tum)	78.7402 inch
Nettovikt	40 g		

Temperaturer

Lagertemperatur		Drifttemperatur	-20 °C...70 °C
Installation temperature	0 °C...50 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 60603-7-51	Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar	VDE-AR-N 4100:2019-04
-----------------	----------------	--	-----------------------

Elektriska egenskaper

Drivspänning	30 V	PoE / PoE+	överensstämmer med IEEE 802.3bt
--------------	------	------------	---------------------------------

Normer

Kontaktton Norm	IEC 60603-7-51
-----------------	----------------

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade	Stickkontakt vänster	RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade
--------------------	--	----------------------	--

Elektriska egenskaper kabel

Märkspänning (DC)	30 V	Märkstötspänning	4 kV
Drivspänning	30 V	Kategori	Cat. 6
Signallöptid	5.1 ns/m		

Kabeluppbyggnad

Mantelfärg	orange	Area	4x2xAWG 26/7, 4x2x0,128 mm ²
Avskärmning	SF/UTP	Antal ledare	8
Isoleringsdiameter	0.68 mm	Isolering	PE
Manteldiameter, max.	4.1 mm	Manteldiameter, min.	3.9 mm
Material mantel	LSZH	Kabeluppbyggnad	Dubbel isolering enligt VDE 0603-100
Färkodning	vit/blå, vit/orange, vit/grön, vit/brun	Samlingsskärm	Skärmflätning av koppartråd, Aluminiumfolie

IE-C6OP8LO0020N40N40-O-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Kontakt höger

Stickkontakt höger	RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade
--------------------	---

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade
----------------------	---

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Färgkod	orange	Halogener	halogenfri
Flamhärdighet	in accordance with IEC 60332-1-2		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		