


**IE-C6OP8LB020CN40N40-B-K4KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Konfektionerade kablar med 2x RJ45, lämpliga för smarta mätningstillämpningar, olika färger i enlighet med DIN VDE 0603-100. Korta stickproppar och kablar med liten böjradie för trånga utrymmen, stickproppskåpa med omgivande isolering tillåter skyddsklass IP30 i parat skick.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Patchkabel, RJ45 IP30 (instucken), RJ45 IP30 (instucken), Cat. 6, LSZH, 0.2 m, , Rak, 4 kV
Art.nr.	<a href="#">3009490002</a>
Typ	IE-C6OP8LB020CN40N40-B-K4KV
GTIN (EAN)	4099986912939
Förp.	1 items

## IE-C6OP8LB020CN40N40-B-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Längd	0.2 m	Bygglängd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	22 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur		Drifttemperatur	-20 °C...70 °C
Installation temperature	0 °C...50 °C		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 60603-7-51	Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar	VDE-AR-N 4100:2019-04
-----------------	----------------	--	-----------------------

## Elektriska egenskaper

Drivspänning	30 V	PoE / PoE+	överensstämmer med IEEE 802.3bt
--------------	------	------------	---------------------------------

## Normer

Kontaktton Norm	IEC 60603-7-51
-----------------	----------------

## Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade	Stickkontakt vänster	RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade
--------------------	--	----------------------	--

## Elektriska egenskaper kabel

Märkspänning (DC)	30 V	Märkstötspänning	4 kV
Drivspänning	30 V	Kategori	Cat. 6

## Kabeluppbyggnad

Mantelfärg	blå	Area	4*2*AWG 32/7 / 4*2*0,0320 mm <sup>2</sup>
Avskärmning	SF/UTP	Antal ledare	8
Isoleringsdiameter	0.68 mm	Isolering	PE
Manteldiameter, max.	4.1 mm	Manteldiameter, min.	3.9 mm
Material mantel	LSZH	Kabeluppbyggnad	Dubbel isolering enligt VDE 0603-100
Färgkodning	vit/blå, vit/orange, vit/grön, vit/brun	Samlingsskärm	Skärmflätning av koppartråd, Aluminiumfolie

**Tekniska data**

**Kontakt höger**

Stickkontakt höger	RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade
--------------------	---

**Kontakt vänster**

Stickkontakt vänster	RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade
----------------------	---

**Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel**

Oljebeständighet	No	Färgkod	blå
Halogener	halogenfri	Flamhärdighet	in accordance with IEC 60332-1-2

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		