

Kraftfördelning med okapad ledning med ledningsdiametrar på 1,5 till 6 mm<sup>2</sup>.

Inmatning/T-förgrening via Push In-anslutning 0,5 till 10 mm<sup>2</sup> och/eller kontaktdonsanslutning 0,5 till 4 mm<sup>2</sup>.

Färgad märkning ger en tydlig ledningskonfiguration.

- Nättdel
- Kraftfördelning
- Kraftavgrening

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	, Fördelning, 800 , IP20, Polyamid, PUSH IN, Antal poler : 5
Art.nr.	<a href="#">3021780000</a>
Typ	PTSI 4 DCM
GTIN (EAN)	4099986937840
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	55 mm	Byggdjup (tum)	2.1654 inch
Höjd	85 mm	Bygghöjd (tum)	3.3464 inch
Bredd	57 mm	Byggbredd (tum)	2.2441 inch
Nettovikt	100 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-40 °C...55 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

## Allmänna uppgifter

Isoleringsmaterial	Polyamid	Silikon	Nej
Färgkod	svart	Skyddsklass	IP20
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Monteringstyp	instucken
Funktion	Fördelning	Koderbar	Kodad på PE + GND
Mätuttag	2 mm	Spänningstyp	DC
Antal poler	5	Antal anslutningar / pol	1
Ledaranslutningsteknik	PUSH IN	Säkringsinsats	6.3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Ledarutgångsriktning	90°	Säkringshållare (Hållarinsats)	svängbar

## Anslutningskapacitet, PUSH IN-anslutning

Antal poler	5
-------------	---

## spännkapacitet

Anslutningsdata - kontaktelement Förgrening / Matning	Ledaranslutningsteknik	PUSH IN	
	Klingmått av arbetsverktyg	3,0 x 0,5 mm	
	Avisoleringslängd	12.00 mm	
	Antal poler	5	
	Ledare anslutningsarea, massiv, max.	4 mm <sup>2</sup>	
	Ledare anslutningsarea, massiv, min.	0.50 mm <sup>2</sup>	
	Ledare anslutningsarea, flertrådig, max.	4.00 mm <sup>2</sup>	
	Ledare anslutningsarea, flertrådig, min.	0.50 mm <sup>2</sup>	
	Ledare anslutningsarea, extra flertrådig, max.	4.00 mm <sup>2</sup>	
	Ledare anslutningsarea, extra flertrådig, min.	0.50 mm <sup>2</sup>	
	Ledare anslutningsarea, mest flertrådig, max.	4.00 mm <sup>2</sup>	
	Ledare anslutningsarea, mest flertrådig, min.	0.50 mm <sup>2</sup>	
	Ledaren anslutningsarea med ledare med ändhylsa	Typ av ledare ändhylsa 12 mm med plastkrage	
		Standard	DIN 46228/4
		Area, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
		Area, max.	4 mm <sup>2</sup>
		Typ av ledare ändhylsa 12 mm med plastkrage	
		Standard	DIN 46228/4
		Area, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
		Area, max.	4 mm <sup>2</sup>
Typ av ledare ändhylsa 8 mm med plastkrage			
Standard		DIN 46228/4	
Area, min.		0.5 mm <sup>2</sup>	
Area, max.		4 mm <sup>2</sup>	



**Tekniska data**

Typ av ledare ändhylsa Dubbeländhysor

Area, min. 0.5 mm<sup>2</sup>Area, max. 4 mm<sup>2</sup>**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

PTB



## Säkring



Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

## Allmänna beställningsdata

Typ	GZ 0.5A/F	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1460580000</a>	Finsäkring, snabb, 0,5 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266603	
Förp.	10 ST	
Typ	GZ 1.0A/F	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1460590000</a>	Finsäkring, snabb, 1 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266634	
Förp.	10 ST	
Typ	GZ 10.0A/F	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1460640000</a>	Finsäkring, snabb, 10 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266801	
Förp.	10 ST	
Typ	GZ 12.5A/F	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1460650000</a>	Finsäkring, snabb, 12,5 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266627	
Förp.	10 ST	
Typ	GZ 2.0A/F	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1460600000</a>	Finsäkring, snabb, 2 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266719	
Förp.	10 ST	
Typ	GZ 3.0A/F	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1460610000</a>	Finsäkring, snabb, 3 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266702	
Förp.	10 ST	
Typ	GZ 5.0A/F	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1460620000</a>	Finsäkring, snabb, 5 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266610	
Förp.	10 ST	
Typ	GZ 7.0A/F	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1460630000</a>	Finsäkring, snabb, 7 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266726	
Förp.	10 ST	