

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



H-serierna är idealiska för mobil belysning av arbetsområden. Alla mörka områden kan belysas tack vare den enkla hanteringen och det inbyggda uppladdningsbara batteriet. Batteriet kan laddas snabbt och enkelt med hjälp av den medföljande kabeln. Arbetslampan ger ett mobilt belysningsalternativ med upp till 6 500 K.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3031110000
Typ	WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC
GTIN (EAN)	4099986975743
Förp.	1 items

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	17.8 mm	Byggdjup (tum)	0.7008 inch
Höjd	89 mm	Bygghöjd (tum)	3.5039 inch
Bredd	23.1 mm	Byggbredd (tum)	0.9094 inch
Nettovikt	40 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -10 - 35°C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna tekniska data

Anslutningstyp	USB C	LED-modulens form	Rund
Antal LED	1	Ljusfärg (CCT)	6500K, 5000K
Ljusstyrka	300 lm	Ljusström	300 lm
Utsläppsvinkel	120 °	Slagtålighet	IK07
Skyddsklass	IPX3	Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv nr. 874/2012)	Not required

Materialdata

Kapslingsmaterial Aluminium Material i frontkåpor PC

Tekniska data för kabel

Kabel material PC Kapslingsmaterial Aluminium
Kabellängd 0.5 m

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

