

POWERCRIMPER VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rationaliseringen av crimpningar ökar automatiseringen av de enskilda arbetsstegen. "Optimering av installations-tiderna" lyder kravet, som framtidsorienterade marknader ställer på sina strategiska partner.

Automatiska maskiner, som tillåter en rationell bearbetning av ledarmaterialet är svaret på en framtidsorienterad inriktning. I det sammanhanget spelar flexibilitet och funktionalitet den avgörande rollen för kunden.

Weidmüller erbjuder med sitt omfattande sortiment av automatiska maskiner professionella och rationella lösningar inom kabelbearbetning och -konfektionering.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Automater, Crimpmaskin
Art.nr.	3032890000
Typ	POWERCRIMPER VARIO
GTIN (EAN)	409998698539 1
Förp.	1 items

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	300 mm	Byggdjup (tum)	11.811 inch
Höjd	220 mm	Bygghöjd (tum)	8.6614 inch
Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7.4803 inch
Nettovikt	9000 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6a, 6b, 6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Kontaktpressningautomater

Drivning	electrical	Takttid	ca. 1 s
Ändhysarea, max.	6 mm ²	Ändhysarea, min.	0.5 mm ²
Crimp-område, max.	6 mm ²	Crimp-område, min	0.5 mm ²
Crimplängd	12 mm	Förbrukningsvaror	med och utan plastkrage, lös kabelskor, för lös sittande isolerade kabelskor
elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Instickslängd	38 mm
Crimp-område	0.5 - 6.00 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör/reservdelar

Allmänna beställningsdata

Typ	ADAPTER PCV HTO	Utförande
Art.nr.	3064900000	Automater, Crimpmaskin
GTIN (EAN)	4099987058353	
Förp.	1 ST	

Tillbehör / reservdelar



- Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrag
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
 - Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	EINSATZPAAR PZ 16E	Utförande
Art.nr.	9012640000	16mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4008190114831	
Förp.	1 ST	
Typ	EINSATZPAAR PZ 6/5	Utförande
Art.nr.	9011620000	6mm ² , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4008190207939	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE ES PZ ZH 16	Utförande
Art.nr.	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Förp.	1 ST	

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Tillbehör/reservdelar

Allmänna beställningsdata

Typ	STORAGEBOX PCV	Utförande
Art.nr.	3043810000	Automater, Crimpmaskin
GTIN (EAN)	4099987017084	
Förp.	1 ST	
Typ	ADAPTER PCV HTO	Utförande
Art.nr.	3064900000	Automater, Crimpmaskin
GTIN (EAN)	4099987058353	
Förp.	1 ST	

Tillbehör / reservdelar



- Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
 - Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	EINSATZPAAR PZ 16E	Utförande
Art.nr.	9012640000	16mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4008190114831	
Förp.	1 ST	
Typ	EINSATZPAAR PZ 6/5	Utförande
Art.nr.	9011620000	6mm ² , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4008190207939	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE ES PZ ZH 16	Utförande
Art.nr.	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Förp.	1 ST	

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Tillbehör/reservdelar**Allmänna beställningsdata**

Typ	STORAGEBOX PCV	Utförande
Art.nr.	3043810000	Automater, Crimpmaskin
GTIN (EAN)	4099987017084	
Förp.	1 ST	