

THM WO 15/70 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejen fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3034840000
Typ	THM WO 15/70 WS
GTIN (EAN)	4099986991729
Förp.	500 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.03 mm	Byggdjup (tum)	0.001 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	70 mm	Byggbredd (tum)	2.7559 inch
Nettovikt	112 g		

Allmänna data

Limma	Polyakrylatlim	Typ av märkning	neutral
Utförande	självhäftande	Bredd	70 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	150 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Grundläggande material	Polyesterfilm
Skrivna tecken	utan	Teckenfältets storlek	30 x 15 mm
Godkännande enligt UL 969	Ja	Antal per rulle	500

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	120 mm ²
Ledardiameter, min.	0.75 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	12.7 mm
Ledarytterdiameter, min.	9.6 mm	Ledarytterdiameter	9.6 - 12.7 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		