



THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3034870000
Typ	THM WO 25.4/95.2 WS
GTIN (EAN)	4099986991750
Förp.	1000 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.03 mm	Byggdjup (tum)	0.001 inch
Höjd	25.4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Bredd	95.2 mm	Byggbredd (tum)	3.748 inch
Nettovikt	421 g		

Allmänna data

Limma	Polyakrylatlim	Materialfärg enligt motståndskod	9
Typ av märkning	neutral	Utförande	självhäftande
Bredd	95.2 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	150 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyesterfilm	Skrivna tecken	utan
Teckenfältets storlek	25.4 x 25.4 mm	Godkännande enligt UL 969	Ja
Antal per rulle	1000		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	400 mm ²
Ledardiameter, min.	0.75 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	22.3 mm
Ledarytterdiameter, min.	8.1 mm	Ledarytterdiameter	8.1 - 22.3 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		