

RC M P5 M20 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

De runda anslutningarna med klicksystem möjliggör en snabb anslutning med en hög skyddsklass. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3036860000
Typ	RC M P5 M20 C
GTIN (EAN)	4099986998179

RC M P5 M20 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Bredd	21.1 mm	Byggbredd (tum)	0.8307 inch
Diameter	20 mm	Nettovikt	16.72 g

Temperaturer

Lagertemperatur		Omgivningstemperatur	-25 °C... 125 °C
Drifttemperatur	-40 °C...60 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	5	Kodering	ingen
Kontaktyta	Mässing	LED	Nej
Anslutningstyp	PUSH IN med manöverknapp	Kapslingsmaterial	PA 66
Kabeldiameter max.	13 mm	Kabeldiameter min.	7 mm
Kontaktmaterial	Mässing	Ledardiameter, max.	1.5 mm ²
Ledardiameter, min.	0.25 mm ²	Nominell spänning	500 V
Märkström	17.5 A	Skyddsklass	IP68
Kontakttyp	Hane	Skärmanslutning	Nej
Material låsring	Plast		

Allmänna uppgifter

Antal poler	5	Anslutningsgänga	M20
Skydd polförväxling	Ja	Anslutningstyp	PUSH IN med manöverknapp
Kapslingsmaterial	PA 66		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		