

**IE-FC-SFPP-KNOB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | FrontCom, Enkel ram, Plastram och -övertäckning, Styrknappplåsning |
| Art.nr.    | <a href="#">3041950000</a>                                         |
| Typ        | IE-FC-SFPP-KNOB                                                    |
| GTIN (EAN) | 4099987013147                                                      |
| Förp.      | 1 items                                                            |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



## Mått och vikter

|                     |          |                     |             |
|---------------------|----------|---------------------|-------------|
| Djup                | 27.5 mm  | Byggdjup (tum)      | 1.0827 inch |
| Höjd                | 134 mm   | Bygghöjd (tum)      | 5.2756 inch |
| Bredd               | 67 mm    | Byggbredd (tum)     | 2.6378 inch |
| Vägg tjocklek, min. | 1 mm     | Vägg tjocklek, max. | 5 mm        |
| Nettovikt           | 322.53 g |                     |             |

## Temperaturer

|                 |                 |                |
|-----------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur | -40 °C...70 °C |
|-----------------|-----------------|----------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data


|                 |                                                          |               |                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Produktansering | Enkel ram, Plastram och -övertäckning, Styrknapppläsning | Skyddsklass   | IP65, i slutet tillstånd |
| Material ram    | Glasfiberförstärkt polykarbonat                          | Material lock | Polykarbonat PC          |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 |             |             |


**Ritningar**

**Profilritning**




Enhet: mm

**Montageurtag**




Enhet: mm

**Profilritning**



Enhet: tum

**Montageurtag**



Enhet: tum

## Tillbehör

## Neutral självhäftande



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ        | SM 27/18 K MC NE WS        | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1707270000</a> | SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, vit    |
| GTIN (EAN) | 4008190925116              |                                                 |
| Förp.      | 80 ST                      |                                                 |
| Typ        | SM 27/18 K MC NE SI        | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1713760000</a> | SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4008190331177              |                                                 |
| Förp.      | 80 ST                      |                                                 |
| Typ        | SM 27/18 K MC NE GR        | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1073340000</a> | SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, grå    |
| GTIN (EAN) | 4032248831425              |                                                 |
| Förp.      | 80 ST                      |                                                 |

## Tillbehör för FrontCom Vario




## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Typ        | IE-FC-KEY                  | Utförande                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1465930000</a> | FrontCom, Reservnyckel, Enkel ram, övriga |
| GTIN (EAN) | 4050118272314              |                                           |
| Förp.      | 1 ST                       |                                           |
| Typ        | IE-FC-PWPC                 | Utförande                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1450820000</a> | FrontCom, Beröringsskydd, Enkel ram       |
| GTIN (EAN) | 4050118255584              |                                           |
| Förp.      | 1 ST                       |                                           |

## Tillbehör

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS   | Utförande                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1736181044</a> | ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar |
| GTIN (EAN) | 4008190985950              |                                                            |
| Förp.      | 200 ST                     |                                                            |