

UC20-EM-232-485**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

The u-extend modules enhance automation and IIoT applications, as well as control systems in the mechanical engineering and shipbuilding sectors, by providing additional communication and storage options. They can be attached to u-control M-series controllers via standardised interfaces without the need for tools. This increases the flexibility of application and expands the possibilities for digitalisation. The ease of use of the u-extend modules speeds up the integration of new modules, reduces engineering effort, and ensures the system is future-proof.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3042000000
Typ	UC20-EM-232-485
GTIN (EAN)	4099987013352
Förp.	1 items

UC20-EM-232-485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	66.5 mm	Byggdjup (tum)	2.6181 inch
Höjd	40.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.5945 inch
Bredd	18.5 mm	Byggbredd (tum)	0.7283 inch
Nettovikt	0 g		

Anslutningsdata

Ledardiameter, entrådig, max. (AWG)	AWG 20	Ledardiameter, entrådig, min. (AWG)	AWG 16
Anslutningstyp	PUSH IN	Ledardiameter, entrådig max.	1.5 mm ²
Ledardiameter, entrådig min.	0.14 mm ²		

Nätdel

Matningsspänning	5 V DC $\pm 4\%$ via UC20	Strömförbrukning från Isys, typ.	<200 mA
------------------	---------------------------	----------------------------------	---------

Systemdata

Gränssnitt	RS232/485	Galvanisk isolation	500 V DC
Anslutning	PUSH IN		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001423	ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423	ECLASS 14.0	27-24-22-08
ECLASS 15.0	27-24-22-08		

UC20-EM-232-485**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****BLF 3.50/180LR**

Anslut effektivt - i små utrymmen: hylslist med fjäderkontakt (PUSH IN) som jackbar anslutningsnivå; används tillsammans med stiftlistor med 3,50 mm raster.

Allmänna beställningsdata

Typ	BLF 3.50/08/180LR SN OR...	Utförande
Art.nr.	2459740000	Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal
GTIN (EAN)	4050118475159	poler: 8, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Ledningsdiameter
Förp.	48 ST	(märkanslutning), max.: 1.5 mm², Box