

PRINTJET MINI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PrintJet CONNECT är den konsekventa vidareutvecklingen av vår beprövade PrintJet-series. Med fokus på de moderna kraven inom industri och styrsåpsbyggnation kombinerar den maximal process- och kostnadseffektivitet med smart nätverk och komplett datakonsekvens. Till exempel kan du använda befintliga data direkt i märkningsprocessen för att arbeta effektivare och med minimal felnivå.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Märkningssystem, Bläckstråleförfarande, 600 DPI, MultiCard |
| Art.nr. | 3049980000 |
| Typ | PRINTJET MINI |
| GTIN (EAN) | 4099987019071 |
| Förp. | 1 items |

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Höjd | 190 mm | Bygghöjd (tum) | 7.4803 inch |
| Bredd | 330 mm | Byggbredd (tum) | 12.9921 inch |
| Längd | 540 mm | Bygglängd (tum) | 21.2598 inch |
| Nettovikt | 8500 g | | |

Temperaturer



| | |
|----------------------|---------------|
| Omgivningstemperatur | 18 °C...30 °C |
|----------------------|---------------|

Märkningssystem

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Märkskylttyp | MultiCard | Tanksystem | Bläckpatron |
| Matning | Manuell bestyckning | Märkningsmetod | Bläckstråleförfarande |
| Gränssnitt | USB, LAN | Programvara | M-Print@ PRO |
| Typ | PrintJet | Matningsspänning | 230 V AC/16 A, 115 V AC / 20 A |
| Operativsystem | Windows 10, Windows 11 | Skrivardrivrutiner | Windows 10, Windows 11 |
| Skrivhastighet | About 1.5 minutes per MultiCard | Märkningsupplösning, max. | 600 DPI |
| Batteridrift | Nej | Ingår i leverans | Strömförsörjning (100–240 V AC/50/60 Hz), Ethernet-kabel, Europlugg, MultiCard DEK 5/5 MC NE WS, Snabbstartsguide, UK-plugg, USB-kabel |
| Applikation/Tillverkare | Weidmueller | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC0006 10 | ETIM 9.0 | EC0006 10 |
| ETIM 10.0 | EC0006 10 | ECLASS 14.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 15.0 | 24-32-11-90 | | |



PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

PrintJet MINI**Allmänna beställningsdata**

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ | PJM INK K | Utförande |
| Art.nr. | 3062650000 | |
| GTIN (EAN) | 4099987049054 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | PJM WASTE PAD | Utförande |
| Art.nr. | 3062640000 | |
| GTIN (EAN) | 4099987049047 | |
| Förp. | 1 ST | |

M-Print® PRO



M-Print® PRO-programvaran för utskrift och beställning av etiketter och märkningar® är en professionell Windows®-baserad lösning för både utskrift och beställning av Weidmüllers etiketter och märkningar . Med detta program kan du optimera din process för märkning av elektrisk utrustning. Du utformar, märker och beställer ditt märkningsmaterial enkelt, professionellt och snabbt: med text, ram, linjer, grafik, streckkoder, serienummer och foton.

- Integrerad produktkatalog för alla etiketter och märkningar inkl. bilder, länk till web-sida och produktfaktablad
- Utformning av märkningar och etiketter i godtyckligt antal rader
- Individuell formatering av enskilda tecken i en text (RTF)
- Kopiering och infogning av text och dess formatering
- Finns på 20 språk med stöd för UNICODE
- Datainmatning i etiketter och kalkylblad eller direkt i Microsoft Excel
- Skapa skalor, numeriska och alfanumeriska räkneverk och sekvenser
- Omfattande serie av bildformat (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Grafikbibliotek med elektrotekniska symboler
- Tilldelningsalternativ för produktskrivare, t.ex. ESG 9/20 till PrintJet; MultiMark på termotransferskrivare
- Online-uppdatering via Internet
- Weidmüller Configurator (WMC) gränssnitt
- Importassistent för ett antal filformat (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) för att skapa dina egna importskript
- Överföring av data från CAD-system
- Permanent förhandsvisning: se hur utskriften kommer att se ut även under designfasen, WYSIWYG-redigering
- Stödda utskriftsnheter: alla skrivare från Weidmüller (t.ex. PrintJet CONNECT, THM MultiMark osv.) och standardskrivare med Microsoft Windows®-drivrutiner
- Optimal och snabb anpassning av utenheter
- Flernivåstrukturering av märkning och etiketter

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | M-PRINT PRO | Utförande |
| Art.nr. | 1905490000 | Programvara för märkning, Programvara, Windows 10, Windows 11, |
| GTIN (EAN) | 4032248526291 | Skrivarprogram |
| Förp. | 1 ST | |