

**CXI CCS 8P GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Överkoppling för socklarna i CUBESERIES CRI.

- Varianter med röd och blå färgad plast för eventuell kodning
- Varianter för PUSH IN honkontakter:
  - Anslutning med 8 stift för spolens A1 och A2
  - 2-stiftsbygel för anslutning till bredvidliggande honkontakter
  - 2-stiftsbygel för anslutning av utgångskanaler i en honkontakt
- Variant för skruvanslutna honkontakter:
  - 8-stiftsöverkoppling för anslutning till bredvidliggande honkontakter

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	CUBESERIES, Överkoppling
Art.nr.	<a href="#">3052620000</a>
Typ	CXI CCS 8P GY
GTIN (EAN)	4099987022446
Förp.	2 items

## CXI CCS 8P GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	13.8 mm	Byggdjup (tum)	0.5433 inch
Höjd	11.3 mm	Bygghöjd (tum)	0.4449 inch
Bredd	111.3 mm	Byggbredd (tum)	4.3819 inch
Nettovikt	7.5 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Omgivningstemperatur	-40 °C...70 °C
Drifttemperatur			

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Överkopplingsdata

Märkström	10 A	Isolering	Ja
Beröringsskydd	Ja	Färgkod	grå
Antal poler	8	Delning i mm (P)	15.00 mm
Utförande	kan kapas till önskad längd		

## Märkdata UL

Märkström (UL) 10 A

## Allmänna uppgifter

Utförande	kan kapas till önskad längd	Färgkod	grå
-----------	-----------------------------	---------	-----


## Anslutningsdata

Delning i mm (P) 15.00 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Exempel på användning



Miscellaneous

**Type code CUBESERIES accessories versions**

