

**CXI CCP 8P RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Överkoppling för socklarna i CUBESERIES CRI.

- Varianter med röd och blå färgad plast för eventuell kodning
- Varianter för PUSH IN honkontakter:
  - Anslutning med 8 stift för spolens A1 och A2
  - 2-stiftsbygel för anslutning till bredvidliggande honkontakter
  - 2-stiftsbygel för anslutning av utgångskanaler i en honkontakt
- Variant för skruvanslutna honkontakter:
  - 8-stiftsöverkoppling för anslutning till bredvidliggande honkontakter

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	CUBESERIES, Överkoppling
Art.nr.	<a href="#">3052690000</a>
Typ	CXI CCP 8P RD
GTIN (EAN)	409998702249 1
Förp.	10 items

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 6 g

## Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Överkopplingsdata

Märkström	10 A	Isolering	Ja
Beröringsskydd	Ja	Färgkod	röd
Antal överkopplade plintar	8	Antal poler	2
Monteringstyp	instucken	Utförande	kan kapas till önskad längd

## Märkdata UL

Märkström (UL) 10 A


## Allmänna uppgifter

Utförande kan kapas till önskad längd Färgkod röd

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Exempel på användning



Miscellaneous

**Type code CUBESERIES accessories versions**



## CXI CCP 8P RD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Tillbehör



## Systemtillbehör

Upptäck ett brett utbud av tillbehör för ditt u-remote-system – det perfekta tillskottet för att göra dina tillämpningar ännu mer flexibla.

## Allmänna beställningsdata

Typ	UR20-EBK-ACC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1346610000</a>	End bracket, ,
GTIN (EAN)	4050118151596	
Förp.	5 ST	

## Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

## Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9002650000</a>	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4008190020163	
Förp.	1 ST	