

CXM CLIP P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Låsclip för reläer i CUBESERIES CRI.

Låsclip i plast:

- Med utkastarfunktion för reläer
- Märkningslitsar för MultiFit-märkningar
- Passar till reläer med och utan provknapp Låsclip i

metall:

- För ett starkt relägrepp i honkontakten

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Utförande | CUBESERIES, Låsbygel |
| Art.nr. | 3053240000 |
| Typ | CXM CLIP P |
| GTIN (EAN) | 409998702306 1 |
| Förp. | 10 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 48.7 mm | Byggdjup (tum) | 1.9173 inch |
| Höjd | 25.3 mm | Bygghöjd (tum) | 0.9961 inch |
| Bredd | 25.7 mm | Byggbredd (tum) | 1.0118 inch |
| Nettovikt | 5 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|-----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur |
|-----------------|-----------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna uppgifter


| | | | |
|-----------|----------------------|------------------------|-------|
| Utförande | med märkningshållare | Grundläggande material | Plast |
| Färgkod | orange | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 | | |

Ritningar

Dimensional drawing



Miscellaneous

Type code CUBESERIES accessories versions



Tillbehör

MultiFit



MultiMark MultiFit

För kontakter från andra leverantörer.

Den elastiska ytan ger enklare montage.

Detta särskilda material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader.

En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift. Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
-] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ | MF 10/3.5 MM WS | Utförande |
| Art.nr. | 2885970000 | Plintmärkning, 10 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 vit |
| GTIN (EAN) | 4064675854579 | |
| Förp. | 850 ST | |
| Typ | MF 10/4.2 MM WS | Utförande |
| Art.nr. | 2885980000 | Plintmärkning, 10 x 4.2 mm, Delning i mm (P): 4.20 vit |
| GTIN (EAN) | 4064675854586 | |
| Förp. | 750 ST | |
| Typ | MF 10/6 MM WS | Utförande |
| Art.nr. | 2519180000 | Plintmärkning, 10 x 6 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118531404 | |
| Förp. | 500 ST | |
| Typ | MF 10/5 MM WS | Utförande |
| Art.nr. | 2519170000 | Plintmärkning, 10 x 5 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118531190 | |
| Förp. | 600 ST | |
| Typ | MF 10/7.6 MM WS | Utförande |
| Art.nr. | 2885990000 | Plintmärkning, 10 x 7.6 mm, Delning i mm (P): 7.60 vit |
| GTIN (EAN) | 4064675854593 | |
| Förp. | 400 ST | |
| Typ | MF 10/8 MM WS | Utförande |
| Art.nr. | 2519190000 | Plintmärkning, 10 x 8 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118531411 | |
| Förp. | 400 ST | |

CXM CLIP P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|---------------------------|--------------------------------|
| Typ | MF 10/10 MM WS | Utförande |
| Art.nr. | 288600000 | Plintmärkning, 10 x 10 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4064675854609 | |
| Förp. | 300 ST | |
| Typ | MF 10/12 MM WS | Utförande |
| Art.nr. | 288601000 | Plintmärkning, 10 x 12 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4064675854616 | |
| Förp. | 250 ST | |
| Typ | MF 10/16 MM WS | Utförande |
| Art.nr. | 288602000 | Plintmärkning, 10 x 16 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4064675854623 | |
| Förp. | 150 ST | |

Neutral



MultiFit är Weidmüllers märkningssystem som används för andra fabrikat av plintar. Liksom Weidmüllers Dekafix är märkskyltarna i MultiFit-familjen tryckta på ena sidan (standard-tryck).

Vi rekommenderar att utföra ett test med provmärkningar på de använda plintarna när MultiFit används första gången.

- En märkskylt, som passar för olika plintfabrikat.
- Tryckta märkskyltar med standardtryck, färdiga för användning
- Tomma märkskyltar för märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter
- Leverans av individuellt utskrivna märkningar enligt kundens CAE-data eller krav
- Ett märkningssystem för alla applikationer. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ | MF 10/5 MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 167716000 | MultiFit, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Phoenix, |
| GTIN (EAN) | 4008190475505 | Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, vit |
| Förp. | 600 ST | |
| Typ | MF 10/6 MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 167722000 | MultiFit, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Phoenix, |
| GTIN (EAN) | 4008190475529 | Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, vit |
| Förp. | 600 ST | |
| Typ | MF 10/8 MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 186844000 | MultiFit, Plintmärkning, 10 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 Phoenix, |
| GTIN (EAN) | 4032248440023 | Entrelec, vit |
| Förp. | 350 ST | |
| Typ | MF 10/10 MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 185676000 | MultiFit, Plintmärkning, 10 x 10 mm, Delning i mm (P): 10.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248401031 | Phoenix, Entrelec, vit |
| Förp. | 200 ST | |