

CXX LD 43R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	CUBESERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Märk- styrspänning: 110...230 V DC, Stickanslutning
Art.nr.	3053350000
Typ	CXX LD 43R
GTIN (EAN)	4099987023146
Förp.	20 items

CXX LD 43R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	25.7 mm	Byggdjup (tum)	1.0118 inch
Höjd	9.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.3622 inch
Bredd	12.8 mm	Byggbredd (tum)	0.5039 inch
Nettovikt	2 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Omgivningstemperatur	-40 °C...70 °C
Drifttemperatur			

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Styrsida

Märkstyrspänning	110...230 V DC	Märkström DC	4 mA
Statusindikering	röd LED	Skyddskoppling	Frihjulsdiod

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart		
UL94 brännbarhetsklass för komponent	Komponent	Kapsling	
	UL94 brännbarhetsklass	V-2	

Anslutningsdata


Ledaranslutningsteknik Stickanslutning

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Drawings

Connection diagram



Dimensional drawing



Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

