


CXX RC 51

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

Utförande	CUBESERIES, RC-länk, Märkstyrspänning: 6...24 V UC, Stickanslutning
Art.nr.	3053370000
Typ	CXX RC 51
GTIN (EAN)	4099987023160
Förp.	20 items

CXX RC 51

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	23 mm	Byggdjup (tum)	0.9055 inch
Höjd	9.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.3622 inch
Bredd	12.8 mm	Byggbredd (tum)	0.5039 inch
Nettovikt	2 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Omgivningstemperatur	-40 °C...70 °C
Drifttemperatur			

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Styrsida

Märkstyrspänning	6...24 V UC	Märkström AC	1.5 mA
Statusindikering	Nej	Skyddskoppling	RC-länk

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart		
UL94 brännbarhetsklass för komponent	Komponent	Kapsling	
	UL94 brännbarhetsklass	V-2	

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Stickanslutning

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Connection diagram



Dimensional drawing



Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

