


## CXX RC 52

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Avbildning liknande

### Allmänna beställningsdata

Utförande	CUBESERIES, RC-länk, Märkstyrspänning: 24...60 V UC, Stickanslutning
Art.nr.	<a href="#">3053390000</a>
Typ	CXX RC 52
GTIN (EAN)	4099987023177
Förp.	20 items

## CXX RC 52

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	23 mm	Byggdjup (tum)	0.9055 inch
Höjd	9.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.3622 inch
Bredd	12.8 mm	Byggbredd (tum)	0.5039 inch
Nettovikt	2 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Omgivningstemperatur	-40 °C...70 °C
Drifttemperatur			

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Styrsida

Märkstyrspänning	24...60 V UC	Statusindikering	Nej
Skyddskoppling	RC-länk		

## Allmänna uppgifter

Färgkod	svart		
UL94 brännbarhetsklass för komponent	Komponent	Kapsling	
	UL94 brännbarhetsklass	V-2	

## Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning
------------------------	-----------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

**Connection diagram**



**Dimensional drawing**



Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

