

CXX L 63G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung liknande

Allmänna beställningsdata

Utförande	CUBESERIES, LED-modul, Märkstyrspänning: 110...230 V UC, Stickanslutning
Art.nr.	3053460000
Typ	CXX L 63G
GTIN (EAN)	4099987023245
Förp.	20 items

CXX L 63G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	25.7 mm	Byggdjup (tum)	1.0118 inch
Höjd	9.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.3622 inch
Bredd	12.8 mm	Byggbredd (tum)	0.5039 inch
Nettovikt	2 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Omgivningstemperatur	-40 °C...70 °C
Drifttemperatur			

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Styrsida

Märkstyrspänning	110...230 V UC	Märkström AC	4.3 mA
Märkström DC	4.3 mA	Statusindikering	Grön LED

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart	
UL94 brännbarhetsklass för komponent	Komponent	Kapsling
	UL94 brännbarhetsklass	V-2

Anslutningsdata


Ledaranslutningsteknik Stickanslutning

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Drawings

Connection diagram



Dimensional drawing



Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

