

THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	3062890000
Typ	THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS
GTIN (EAN)	4099987049283
Förp.	2750 items

THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.07 mm	Byggdjup (tum)	0.0028 inch
Höjd	25.4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Bredd	57.2 mm	Byggbredd (tum)	2.252 inch
Nettovikt	0.32 g		

Allmänna data

Typ av märkning	neutral	Bredd	57.2 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Färgkod	vit
Halogener	Ja	Grundläggande material	Vinylfilm
Skrivna tecken	utan	Teckenfältets storlek	19.1 x 25.4 mm
Antal per rulle	2750		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja
-----------	----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		