


**THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Art.nr.    | 3062890000                                |
| Typ        | <a href="#">THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS</a> |
| GTIN (EAN) | 4099987049283                             |
| Förp.      | 2750 items                                |

## THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.07 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0028 inch |
| Höjd      | 25.4 mm | Bygghöjd (tum)  | 1 inch      |
| Bredd     | 57.2 mm | Byggbredd (tum) | 2.252 inch  |
| Nettovikt | 0.32 g  |                 |             |

## Allmänna data

|                                      |         |                                      |                |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------|
| Typ av märkning                      | neutral | Bredd                                | 57.2 mm        |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-0     | Temperaturområde för användning max. | 80 °C          |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C  | Färgkod                              | vit            |
| Halogener                            | Ja      | Grundläggande material               | Vinylfilm      |
| Skrivna tecken                       | utan    | Teckenfältets storlek                | 19.1 x 25.4 mm |
| Antal per rulle                      | 2750    |                                      |                |

## Ledar- och kabelmärkning

|           |    |
|-----------|----|
| Halogener | Ja |
|-----------|----|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |