

**TS TTB 6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect TTB-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs. Alla funktions- och säkerhetsrelevanta komponenter är kaptivt anslutna till plintraden. Detta ökar tillförlitligheten i ström- och spänningstransformatorkretsarna under montage och underhållsarbete.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.5 mm, Djup: 51.3 mm
Art.nr.	<a href="#">3064330000</a>
Typ	TS TTB 6 GY
GTIN (EAN)	409998705404 1
Förp.	48 items

## TS TTB 6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	51.3 mm	Byggdjup (tum)	2.0197 inch
Höjd	9.4 mm	Bygghöjd (tum)	0.3701 inch
Bredd	6.3 mm	Byggbredd (tum)	0.248 inch
Nettovikt	2.39 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Temperaturområde för användning max. 130 °C

## Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Mått

Insticksdjup 11.5 mm

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	explosionstestat utförande	Nej
Moneringstyp	Kontaktidon		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		