

MOPL K6 STAHL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Montageplatta, Montageplatta, Höjd: 145 mm, Bredd: 183 mm, Djup: 2 mm, Grundläggande material: Stålblåt förzinkad, förzinkad, Silver
Art.nr.	3073110000
Typ	MOPL K6 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858049
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0.0787 inch
Höjd	145 mm	Bygghöjd (tum)	5.7086 inch
Bredd	183 mm	Byggbredd (tum)	7.2047 inch
Montagemått höjd	72.5 mm	Montagemått bredd	162 mm
Nettovikt	357 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	2 mm	Montagesätt	skruvad
Yta	förzinkad	Grundläggande material	Stålblåt förzinkad
Montagemått bredd	162 mm	Montagemått höjd	72.5 mm

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	2 mm	Montagesätt	skruvad
Yta	förzinkad	Grundläggande material	Stålblåt förzinkad

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K6 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Djup 7,5 mm

Klippon® K-serie, tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Typ	TS35X7.5 ST K6	Utförande
Art.nr.	8000003903	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 172 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4050118652666	Stål, förzinkad, förkromad
Förp.	20 ST	