

**MOPL K7 STAHL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Klippon® K-serie, tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Montageplatta, Montageplatta, Höjd: 144 mm, Bredd: 334 mm, Djup: 2 mm, Grundläggande material: Stålblåt förzinkad, förzinkad, Silver
Art.nr.	<a href="#">3073130000</a>
Typ	MOPL K7 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858063
Förp.	1 items

## MOPL K7 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0.0787 inch
Höjd	144 mm	Bygghöjd (tum)	5.6693 inch
Bredd	334 mm	Byggbredd (tum)	13.1496 inch
Montagemått höjd	72 mm	Montagemått bredd	314 mm
Nettovikt	665 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	
-----------------	--

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	2 mm	Montagesätt	skruvad
Yta	förzinkad	Grundläggande material	Stålblåt förzinkad
Montagemått bredd	314 mm	Montagemått höjd	72 mm

## Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	2 mm	Montagesätt	skruvad
Yta	förzinkad	Grundläggande material	Stålblåt förzinkad

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**MOPL K7 STAHL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

www.weidmueller.com

**Djup 7,5 mm**

Klippon® K-serie, tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Typ	TS35X7.5 ST K7	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000003905</a>	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 324 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4050118652680	Stål, förzinkad, förkromad
Förp.	20 ST	