


US67-MNT-00M08-00M12-S30**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller erbjuder högkvalitativa ledningar, stickkontakter, montageadapter och magneter för professionell och industriell installation av vibrationsövervakning.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3073210000
Typ	US67-MNT-00M08-00M12-S30
GTIN (EAN)	4099987075725
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-07-30T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	34.64 mm	Byggdjup (tum)	1.3638 inch
Höjd	38 mm	Bygghöjd (tum)	1.4961 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	73 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

allmänna data

Typ av tillbehör	Monteringstillbehör	Är en ersättningsdel	Nej
Är tillbehör	Ja		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003015	ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015	ECLASS 14.0	27-20-14-92
ECLASS 15.0	27-20-14-92		