


US67-MNT-00M08-0MAG2-000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller erbjuder högkvalitativa ledningar, stickkontakter, montageadapttrar och magneter för professionell och industriell installation av vibrationsövervakning.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3073750000
Typ	US67-MNT-00M08-0MAG2-000
GTIN (EAN)	4099987075855
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-07-30T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	35 mm	Byggdjup (tum)	1.378 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1.2598 inch
Bredd	35 mm	Byggbredd (tum)	1.378 inch
Diameter	35 mm	Nettovikt	240 g

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

allmänna data

Typ av tillbehör	Monteringstillbehör	Är en ersättningsdel	Nej
Är tillbehör	Ja		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003015	ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015	ECLASS 14.0	27-20-14-92
ECLASS 15.0	27-20-14-92		