

**AC SB E 5A 1POL PO 06KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Nödstoppsknapp, 1-polig, 600 V AC, 5 A, Komplett hölje
Art.nr.	<a href="#">3077660000</a>
Typ	AC SB E 5A 1POL PO 06KV
GTIN (EAN)	4099987081887
Förp.	1 items

## AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	117 mm	Byggdjup (tum)	4.6063 inch
Höjd	80 mm	Bygghöjd (tum)	3.1496 inch
Bredd	72 mm	Byggbredd (tum)	2.8346 inch
Nettovikt	233 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur	-25 °C...70 °C	Fuktighet	5 till 95 % (icke kondenserande)
----------------------	----------------	-----------	----------------------------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Garanti

Tidsperiod	5 År
------------	------

## allmänna data

Skyddsklass	IP66	Installationsplats	Skyddat utomhusområde (land och hav)
-------------	------	--------------------	--------------------------------------

## skyddskåpa

Monteringstyp	4 screws
---------------	----------

## Nödstoppsknapp

Monteringstyp	4 screws	Statusindikering	2 steg
Högsta normalspänning, Uc (AC)	500 V	Högsta normalspänning, Uc (DC)	212 V
Antal kontakter som brytande kontakt	1	Skyddsklass (NEMA)	1
Diameter på knappelement	45 mm	Upplåsningmetod	Vrid och släpp
Status indicator available	Ja	Antal kontakter som slutande kontakt	1

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002034	ETIM 9.0	EC002034
ETIM 10.0	EC002034	ECLASS 14.0	27-37-12-44
ECLASS 15.0	27-37-12-44		

## Offerttexter

Annonstext lång	PV emergency stop switch. Suitable for remote triggering of a fireman
-----------------	--

### AC SB E 5A 1POL PO 06KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

switch to switch off the AC side.

Max. Continuous voltage, Uc (AC): 500 V

Max. Continuous voltage, Uc (DC): 212 V The switch is unlocked via a rotary release.

Number of contacts as NO contact: 1

Number of contacts as NC contacts: 1

Number of switching positions: 2 The switch is mounted using 4 screws.

The electrical connection is made via cable glands.


Protection class (IP): 65

Protection class (NEMA): 4X

Complete device with protective collar.

Dimensions HxWxD: 80x72x117 mm.

Approval according to low voltage switchgear EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014



## AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Brandmansbrytare



För säker fjärravstängning Takmonterade solcellssystem kan behöva en fränkopplingsapparat vid den punkt där ledningarna kommer in i bygganden, som ansluts till byggnadens elnät. Detta gör det möjligt för brandkåren att utföra sitt arbete i en nödsituation utan att utsättas för onödiga risker. När energiförsörjningen återställs, återansluter PV Next-brandmanbrytaren solcellssträngarna automatiskt.

## Allmänna beställningsdata

Typ	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000098970</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100 V,
GTIN (EAN)	4099986665293	2 MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfränkoppling, MC4-Evo 2
Typ	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000114374</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100 V,
GTIN (EAN)	4099986766976	2 MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfränkoppling, WM4C
Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000111429</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100 V, 4
GTIN (EAN)	4099986853614	MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfränkoppling, MC4-Evo 2
Förp.	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000110665</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100 V,
GTIN (EAN)	4099986786530	4 MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfränkoppling, MC4-Evo 2
Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000115470</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100 V,
GTIN (EAN)	4099986849969	4 MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfränkoppling, WM4C
Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000115472</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100 V, 4
GTIN (EAN)	4099986878853	MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfränkoppling, WM4C
Förp.	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000111430</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100 V, 6
GTIN (EAN)	4099986875555	MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfränkoppling, MC4-Evo 2
Förp.	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000111274</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100
GTIN (EAN)	4099986883994	V, 6 MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfränkoppling,
Förp.	1 ST	Överspänningsskydd I / II, MC4-Evo 2
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000115471</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100
GTIN (EAN)	4099986884205	V, 6 MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfränkoppling,
Förp.	1 ST	Överspänningsskydd I / II, WM4C
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000115473</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100 V, 6
GTIN (EAN)	4099986874275	MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfränkoppling, WM4C
Förp.	1 ST	

## AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000130051</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 10 MPP, 2
GTIN (EAN)	4099987 124980	ingångar/2 utgångar per MPP, Fjärrfrånkoppling, MC4-Evo 2, 1100 V
Förp.	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3149710000</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987599900	2 ingångar/2 utgångar per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfrånkoppling, Förskruvning, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000130058</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231763	2 ingångar/2 utgångar per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfrånkoppling, MC4-Evo 2, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000130053</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231770	2 ingångar/2 utgångar per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfrånkoppling, WM4C, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000130052</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 10 MPP, 2
GTIN (EAN)	4099987 124997	ingångar/2 utgångar per MPP, Fjärrfrånkoppling, WM4C, 1100 V
Förp.	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000130054</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 12 MPP, 2
GTIN (EAN)	4099987 125000	ingångar/2 utgångar per MPP, Fjärrfrånkoppling, MC4-Evo 2, 1100 V
Förp.	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3149720000</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987599917	2 ingångar/2 utgångar per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfrånkoppling, Förskruvning, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000130056</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231794	2 ingångar/2 utgångar per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfrånkoppling, MC4-Evo 2, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000130057</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231800	2 ingångar/2 utgångar per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfrånkoppling, WM4C, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000130055</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 12 MPP, 2
GTIN (EAN)	4099987 125024	ingångar/2 utgångar per MPP, Fjärrfrånkoppling, WM4C, 1100 V
Förp.	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2778850000</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675047605	ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfrånkoppling, Förskruvning, 1100 V
Förp.	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2888520000</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675875567	ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfrånkoppling, MC4-Evo 2, 1100 V
Förp.	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2778860000</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675047612	ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfrånkoppling, WM4C, 1100 V
Förp.	1 ST	

## AC SB E 5A 1POL PO 06KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2778870000</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 2 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675047629	ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfrånkoppling, Förskruvning, 1100 V
Förp.	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP RD EV...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2888530000</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 2 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675875574	ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfrånkoppling, MC4-Evo 2, 1100 V
Förp.	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2778880000</a>	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 2 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675047636	ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfrånkoppling, WM4C, 1100 V
Förp.	1 ST	