

**IE-AD-3RJ12-1:1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Om du behöver en adapter, som gör det möjligt för dig att använda en installationskabel med 8 ledare för två tjänster med 4 ledare är kabeluppdelningsmodulen från Weidmüller ditt förstahandsval.

Kännetecken:

- IP20
- Kat.5
- genom den smala formen kan de stickas in bredvid varandra i patchfältet

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Cable splitter module, IP20
Art.nr.	<a href="#">3095680000</a>
Typ	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt

37 g

## Temperaturer

Lagertemperatur

Drifttemperatur

-40 °C...85 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Anslutning 1

RJ12

Anslutning 2

RJ12

Färgkod

svart

Kapslingsmaterial

PBT, UL 94: V-0

Kontakttyta

Guld över nickel

Avskärmning

oskärmad

Skyddsklass

IP20

Stickcykler

750

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm

TIA-1096-A

## Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd

1000 MΩ at 500 V DC

Nominell spänning

125 V

## Klassificeringar

ETIM 8.0

EC000313

ETIM 9.0

EC000313

ETIM 10.0

EC000313

ECLASS 14.0

27-44-03-20

ECLASS 15.0

27-44-03-20

**Ritningar**

