

**SAI-AU M8 SB 8DO 2A-V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Trenden från IP20 till IP67 resp. kopplingskåp till kopplingskåpslösa maskiner har sin höjdpunkt i IP67 I/O-Slaves. Med dessa Plug & Play-lösningar avstår man helt från anslutning av enskilda ledare. Därigenom uppstår en stor tidsinbesparing och fel vid anslutning av enskilda ledare förekommer inte längre. Busmodulerna IP67 är idag de modernaste och mest kostnadsinbesparande lösningarna för anslutning av sensorer och aktorer.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	3096630000
Typ	<a href="#">SAI-AU M8 SB 8DO 2A-V2</a>
GTIN (EAN)	4099987124768
Förp.	1 items

## SAI-AU M8 SB 8DO 2A-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	155 mm	Byggdjup (tum)	6.1024 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1.2598 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Längd	180 mm	Bygglängd (tum)	7.0866 inch
Nettovikt	999 g		

## Allmänna data

Kapslingsmaterial	Pocan, PBT	Skyddsklass	IP67
Certifikat	CE, cULus	Jord	<200 g

## Anslutningar

Förbindelse till subbus (SUB-IN)	1 x M8 hankontakt 4-polig, A-kodad	Förbindelse till subbus (SUB-OUT)	1 x M8 hankontakt 4-polig, A-kodad
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

## Digitala ingångar

Tillåten ingångsspänning	-30 V ... +30 V (felpolningssäker)
--------------------------	---------------------------------------

## Digitala utgångar

Potentialskiljning till modulelektroniken	ingen	Utgångsfrekvens Low	0 V DC
Kopplingsfrekvens lamplast	max. 8 Hz	Utgångsspänning High	Matningsspänning minus 0,7 V DC

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		