

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	3101680000
Typ	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X
GTIN (EAN)	4099987143134
Förp.	1 items

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	10 mm	Byggdjup (tum)	0.3937 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0.3937 inch
Längd	1000 mm	Bygglängd (tum)	39.37 inch
Nettovikt	331 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -20 - 50°C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

Allmänna tekniska data

LED-modulens form	rektangulär	Livslängd	60.000 h
Skyddsklass	IP67	Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv nr. 874/2012)	Not required

Anslutningsdata

Anslutningsgänga utan

Elektriska data

Märkspänning	≤ 5 V DC	Effekt	4.5 W
Reglerbar effekt	Ja		

Materialdata

Kapslingsmaterial Aluminium Gjutmassa PUR V0


Tekniska data för kabel

Kabel material	PUR	Mantelfärg	svart
Kapslingsmaterial	Aluminium	Kabellängd	5 m

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Ritning



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

M8 / M12 monteringsbygel

Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställjonsledning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M12-CLIP	Utförande
Art.nr.	1362750000	
GTIN (EAN)	4050118164879	
Förp.	10 ST	